



## Bomba de grasa con batería 562 bar, Tipo: M12GG



### Datos de pedido

Número de pedido	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Clase de artículo	03L

### Descripción

**Ejecución:**

Para el llenado con grasa suelta (contenido hasta 500 ml) o con cartuchos (contenido 400 g).

**Adecuadas para grasa hasta NLGI 3.**

Con válvula de purga de aire. Longitud bomba de grasa 355 mm, longitud manguera 914 mm, boquilla universal.

**Suministro:**

Cargador rápido C12C, manguera con acoplamiento universal, bolsa de transporte.

**Nota:**

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073814.

### Descripción técnica

Volumen de llenado suelto	500 cm <sup>3</sup>
Longitud tubo flexible	914 mm
Rosca de conexión tubo flexible	M10×1
Capacidad de la batería	4 Ah
Tensión de batería	12 V
adecuado para tamaño de cartucho	400 g
Ø tubo flexible	13 mm

Longitud	355 mm
Quality Dress	M12GG
Cartucho a juego	083590
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de producto	Bomba de grasa

---

## Accesorios

Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
--	-------------