



Llaves de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 10X13mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG6034 10X13
GTIN	4069515050555
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

5 llaves de boca doble n.º 610950 10X13.

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave ₂	13 mm
Anchura de llave ₁	10 mm
altura máxima de boca h	6 mm
Longitud llave L	171 mm
Anchura de boca máximo b2	31 mm
Anchura de boca máximo b1	26 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Superficie	cromado
Atributo del nombre de producto	cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave
USP1	5 llaves de boca doble

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6034 10X13