



Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 80, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	329944 30
GTIN	2050001923677
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de sujeción	30 mm
Dureza	60 HR
perfil	redondo

Superficie de apriete	Ranuras transversales y longitudinales
Longitud L	53 mm
Adaptador	SK 80
Tipo de producto	Cabezal de sujeción