



## Casquillo reductor, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 40/18mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319426 40/18
GTIN	4045197586810
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

#### Aplicación:

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

### Descripción técnica

Ejecución	Fig. 2
Ø de sujeción d <sub>2</sub>	18 mm
Ø d <sub>4</sub>	44 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
l <sub>1</sub>	58 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor

