

**Casquillo reductor, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 40/25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319426 40/25
GTIN	4045197586834
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

**Aplicación:**

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

**Descripción técnica**

Ejecución	Fig. 2
Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm
Ø d <sub>4</sub>	44 mm
l <sub>1</sub>	58 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
Ø de sujeción d <sub>2</sub>	25 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor

