

HAINBUCH**Cabezal de sujeción liso, Top 65, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 35mm**

Datos de pedido

Número de pedido	329970 35
GTIN	2050001926142
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Ventaja:

- **Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.**
- **Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.**
- **Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Recomendación:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de sujeción	35 mm
Superficie de apriete	liso
perfil	redondo
Dureza	60 HR
Longitud L	49 mm
Adaptador	Top 65
Tipo de producto	Cabezal de sujeción