



## Portabrocas corto, VDI 20, Gama de sujeción: 1-13mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Ejecución:

- Alimentación de refrigerante mediante taladro de indexación.
- Presión del refrigerante máxima 50 bar.

#### Aplicación:

En tornos CN y centros de mecanizado.

#### Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

#### Nota:

La presión del refrigerante mínima necesaria es de 4 bares.

### Descripción técnica

Longitud de voladizo $l_1$	81 mm
Llave de apriete	Hexagonal
Ø exterior plato $d_1$	43 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Tamaño VDI	VDI 20
Código de colores mango VDI	VDI 20
Tipo de producto	VDI-portabrocas corto

