

**Cabezal de sujeción blando, SK 80, Ø de taladro de inicio: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329946 20
GTIN	2050001924193
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de taladro de inicio	20 mm
perfil	redondo
Dureza	60 HR
Longitud L	53 mm

Adaptador	SK 80
Tipo de producto	Cabezal de sujeción