



Casquillo reductor, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 50/20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319426 50/20
GTIN	4045197586896
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

Aplicación:

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

Descripción técnica

Ø de sujeción d ₂	20 mm
Ø del mango d ₁	50 mm
l ₂	5 mm
l ₁	75 mm
Ø d ₄	54 mm
Ejecución	Fig. 2
Tipo de producto	Casquillo reductor

