

**HAINBUCH****Cabezal de sujeción liso, Top 65, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 55mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329970 55     |
| GTIN              | 2050001926586 |
| Clase de artículo | 33H           |

## Descripción

### Ejecución:

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

### Ventaja:

- **Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.**
- **Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.**
- **Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.**

### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

### Recomendación:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

### Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

## Descripción técnica

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ø de sujeción         | 55 mm               |
| perfil                | redondo             |
| Superficie de apriete | liso                |
| Dureza                | 60 HR               |
| Longitud L            | 49 mm               |
| Adaptador             | Top 65              |
| Tipo de producto      | Cabezal de sujeción |