



## Martillo perforador de batería, Tipo: M12CH4



### Datos de pedido

Número de pedido	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

- **Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo**
- **Caja de engranajes metálica de alta resistencia.**
- **Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.**

**Martillo perforador de iones de Li Red de 12 V / 4,0 Ah con motor POWERSTATE EC sin escobillas**, optimizado para perforaciones de Ø 4 – 10 mm en hormigón y mampostería. Sistema electrónico Redlink Plus – Protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, el motor y el engranaje.

#### Ventaja:

Motor POWERSTATE™ sin escobillas.

#### Suministro:

Incluye cargador rápido, 2 baterías de 18V, caja HD.

#### Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073808 y n.º 073840.

### Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera	13 mm
Peso	1,9 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Quality Dress	M12CH-402X
Tensión de batería	12 V
Número máximo de golpes	6575 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Portaherramientas forma	SDS-plus
Capacidad de la batería	4 Ah
Energía de percusión	1,1 J
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Intervalo de revoluciones	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Mango	SDS Plus
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo perforador

## Accesorios

Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 10 mm	787060 10
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC

Juego de brocas con punta de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4-10 mm	787057 4-10
IONES de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4-10 mm	787050 4-10
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 12 mm	787060 12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 8 mm	787060 8
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 6-12 mm	787055 6-12