



Portabrocas macizo VARIA, V4, Ø de sujeción D1: 25mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319825 25 |
| GTIN | 4045197317711 |
| Clase de artículo | 33E |

Descripción

Ventaja:

- **Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.**
- **Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.**
- **Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.**

Aplicación:

Para sujetar herramientas con superficies de arrastre.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V3, V4 y V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.

Modelo extracorto a petición.

Longitud de voladizo medida A: 33 mm

Ø exterior D: 42 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-------|
| Ø de sujeción D ₁ | 25 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 33 mm |

| | |
|------------------|------------------------|
| Ø exterior D | 42 mm |
| Adaptador | V4 |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |