



Portabrocas macizo VARIA, V4, Ø de sujeción D1: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	319825 6
GTIN	4045197317650
Clase de artículo	33E

Descripción

Ventaja:

- **Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.**
- **Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.**
- **Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.**

Aplicación:

Para sujetar herramientas con superficies de arrastre.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V3, V4 y V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.

Modelo extracorto a petición.

Longitud de voladizo medida A: 16 mm

Ø exterior D: 25 mm

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	6 mm
Longitud de voladizo medida A	16 mm

Ø exterior D	25 mm
Adaptador	V4
Tipo de producto	Cono de sujeción plano