

SWISS TOOLS

Soporte para herramientas axial, doble, derecha, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25 mm



Datos de pedido

Número de pedido	318811 25
GTIN	2050001673114
Clase de artículo	36D

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo medida A: 100 mm

Longitud de sujeción L₁: 58 mm

B: 40 mm

Ø exterior D: 102 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
B	40 mm
Longitud de sujeción L ₁	58 mm
para cuadrado soporte	25 mm
Ø exterior D	102 mm
Adaptador	HSK-T 63

Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para cuchillas