

SWISS TOOLS

**Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 63, Ø de sujeción D1: 32mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 318830 32     |
| GTIN              | 2050001672766 |
| Clase de artículo | 36D           |

**Descripción****Aplicación:**

Para alojar barras de mandrinar.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

**Descripción técnica**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>  | 32 mm                  |
| Longitud de voladizo medida A | 90 mm                  |
| L <sub>1</sub>                | 64 mm                  |
| Ø exterior D                  | 56 mm                  |
| Adaptador                     | HSK-T 63               |
| Norma asiento                 | ISO 12164-3            |
| Refrigeración interior        | sí                     |
| Tipo de producto              | Cono de sujeción plano |