

SWISS TOOLS

**Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 63, Ø de sujeción D1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318830 40
GTIN	2050001672773
Clase de artículo	36D

**Descripción****Aplicación:**

Para alojar barras de mandrinar.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

**Descripción técnica**

L <sub>1</sub>	64 mm
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	40 mm
Ø exterior D	63 mm
Adaptador	HSK-T 63
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano