

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar, PSC 40, Ø de sujeción D1: 20mm**Datos de pedido**

Número de pedido	318886 20
GTIN	2050001714640
Clase de artículo	36D

Descripción**Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para alojar barras de mandrinar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	20 mm
L ₁	43 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Ø exterior D	44 mm
Adaptador	PSC 40
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

