

**Paquete económico de 3 carracas reversibles, 3/8 pulgada, con expulsor, 38 dientes, cromado****Datos de pedido**

Número de pedido	GG6063 3/8
GTIN	4069515051767
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Insertos accionados a mano.

Cuadrado macho según **DIN 3120-A 10** con bola elástica, para cuadrado interior según **DIN 3120-C 10** con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Suministro:

3 unidades de carraca reversible, 3/8 pulgada con expulsor n.º 635090 3/8.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Longitud total	195 mm
Número de dientes	38
Ángulo de trabajo	9,5 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca
USP1	3 unidades de carraca reversible, 3/8 pulgada con expulsor, 38 dientes, cromada

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6063 3/8