

SWISS TOOLS

Soporte de tronzado radial, HSK-T 63, para Altura de lama H: 32 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 318842 32 |
| GTIN | 2050001672803 |
| Clase de artículo | 36D |

Descripción

Aplicación:

Para alojar lamas de tronzado.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

L₁: 80 mm

Ø exterior D: 100 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------|
| Longitud de voladizo medida A | 80 mm |
| para Altura de lama H | 32 mm |
| L ₁ | 80 mm |
| Ø exterior D | 100 mm |

| | |
|------------------------|-------------|
| Adaptador | HSK-T 63 |
| Norma asiento | ISO 12164-3 |
| Refrigeración interior | sí |