

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 63, Ø de sujeción D1: 20mm**Datos de pedido**

Número de pedido	318830 20
GTIN	2050001672742
Clase de artículo	36D

Descripción**Aplicación:**

Para alojar barras de mandrinar.
Para el uso en centros de torneado / fresado.

Descripción técnica

L ₁	49 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Longitud de voladizo medida A	75 mm
Ø exterior D	44 mm
Adaptador	HSK-T 63
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano