

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar, PSC 50, Ø de sujeción D1: 12mm**Datos de pedido**

Número de pedido	318887 12
GTIN	2050001714688
Clase de artículo	36D

Descripción**Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para alojar barras de mandrinar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	12 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
L ₁	48 mm
Ø exterior D	36 mm
Adaptador	PSC 50
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

