



Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 30 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319010 30
GTIN	4045197223913
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30

h_5	38 mm
l_2	40 mm
l_1	22 mm
b_1	70 mm
h_6	35 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI