



Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319010 40
GTIN	4045197223920
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Descripción técnica

b ₂	42,5 mm
l ₁	22 mm

h_2	34 mm
b_1	85 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Ø del mango d_1	40 mm
h_5	48 mm
l_2	44 mm
h_1	25 mm
h_6	42,5 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI