



Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319000 40
GTIN	4045197191007
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Descripción técnica

l ₁	22 mm
l ₂	44 mm

b_2	42,5 mm
h_1	25 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h_5	48 mm
Ø del mango d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_6	42,5 mm
h_2	34 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------