

**Portaherramientas forma B4 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 30 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319060 30
GTIN	4045197223944
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Descripción técnica

h ₂	29 mm
----------------	-------

Ø del mango d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	35 mm
b ₁	70 mm
h ₆	35 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
h ₅	38 mm
l ₁	22 mm
h ₁	20 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------