

SWISS TOOLS

## Soporte de tronzado radial, PSC 63, para Altura de lama H: 32 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	318900 32
GTIN	2050001672988
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.  
Para alojar lamas de tronzado.

#### Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.  
Norma asiento: ISO 26623-2  
Arbor standard: ISO 26623-2  
Kiinnitysnormi: ISO 26623-2  
Norme de porte-outils: ISO 26623-2  
Befogó szabvány: ISO 26623-2  
Norma attacco: ISO 26623-2  
Longitud de voladizo medida A: 60 mm  
L<sub>1</sub>: 54,5 mm  
Ø exterior D: 102 mm

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
para Altura de lama H	32 mm

L <sub>1</sub>	54,5 mm
Ø exterior D	102 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí