



## Soldador a gas Independent, ERSA Tipo: 130



### Datos de pedido

Número de pedido	082250 130
GTIN	4003008061550
Clase de artículo	04C

### Descripción

#### Ejecución:

Soldador a gas ergonómico con **cómodo encendido piezo eléctrico**. Llenado con gas butano habitual (como encendedores de gas).

#### Aplicación:

Para trabajos de mantenimiento y reparación, especialmente si no existe ninguna alimentación eléctrica o se ha desconectado la corriente.

#### Suministro:

Incluye puntas de soldadura en forma de cincel de 1,0; 2,4; 3,2 y 4,8 mm. Boquilla de llama (hasta máx. 1400 °C), boquilla de gas caliente (hasta máx. 700 °C), cuchilla incandescente, chapa reflectora para contraer mangueras encogibles en caliente, esponja de limpieza y recipiente para esponja, en práctica caja de plástico.

### Descripción técnica

Tipo de gas	Gas butano
Anchura de la punta de soldadura	1 - 4,8 mm
Potencia de calefacción regulable sin escalonamiento	25 - 130 W
Duración funcionamiento por carga de gas	40 - 120 min
Tipo de encendido	Encendido piezo-eléctrico
Máxima temperatura cabezal de soldadura	580 °C
Peso soldador a gas ergonómico	121 g

Tiempo de calentamiento	aprox. 50 s
Tipo de producto	Soldador universal

---

## Accesorios

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante G132KN	082400 G132KN
--	---------------