

SWISS TOOLS

## Soporte para herramientas axial, triple, derecha, PSC 50, para cuadrado soporte: 20 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	318925 20
GTIN	2050001714220
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

#### Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

#### Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo medida A: 123 mm

Longitud de sujeción L<sub>1</sub>: 97 mm

B: 30 mm

Ø exterior D: 90 mm

### Descripción técnica

B	30 mm
Longitud de sujeción L <sub>1</sub>	97 mm
Longitud de voladizo medida A	123 mm
para cuadrado soporte	20 mm
Ø exterior D	90 mm
Adaptador	PSC 50

Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para cuchillas