

SWISS TOOLS

## Soporte para herramientas axial, doble, derecha, PSC 40, para cuadrado soporte: 20 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	318903 20
GTIN	2050001714770
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

#### Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

#### Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

Longitud de sujeción L<sub>1</sub>: 60 mm

B: 30 mm

Ø exterior D: 80 mm

### Descripción técnica

para cuadrado soporte	20 mm
Longitud de sujeción L <sub>1</sub>	60 mm
B	30 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	80 mm

Adaptador	PSC 40
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para cuchillas