

Garant

Portaherramientas eco forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319001 50
GTIN	4045197578747
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	50 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
h ₁	25 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	35 mm
l ₁	30 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------