



Portaherramientas forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	319050 16
GTIN	
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l ₁	13 mm
h ₆	22 mm
h ₅	20 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16
l ₂	24 mm
Ø del mango d ₁	16 mm
h ₂	17 mm

b ₂	25 mm
b ₁	42 mm
h ₁	12 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI