



### Portaherramientas Eco forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d<sub>1</sub>: 40mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	319051 40
GTIN	4045197523662
Clase de artículo	31V

#### Descripción

##### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

**GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.**

##### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

##### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

#### Descripción técnica

l <sub>1</sub>	22 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm

## Hoja de datos

$h_6$	42,5 mm
$h_5$	48 mm
$h_2$	34 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
$l_2$	44 mm
$b_1$	85 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI