

HOLEX

**Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M14 – 33,
Ø de mango de macho para roscar: 16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	335440 16
GTIN	4045197335913
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	16 mm
Vástago cuadrado	12 mm
Intervalo macho para roscar	M14 – 33
Ø exterior D	68 mm

Ø del mango d	48 mm
Longitud de conexión L	55,5 mm
Voladizo H	14 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido