

**HOLEX****Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M6 – 20, Ø de mango de macho para roscar: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335430 10
GTIN	4045197152572
Clase de artículo	32H

**Descripción****Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

**Aplicación:**

Para conos de tallar roscas desenclavables.

**Nota:**

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

**Descripción técnica**

Ø de mango de macho para roscar	10 mm
Vástago cuadrado	8 mm
Intervalo macho para roscar	M6 – 20
Ø exterior D	46 mm

Ø del mango d	31 mm
Longitud de conexión L	35 mm
Voladizo H	11 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido