

**HOLEX****Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M3 – 12,  
Ø de mango de macho para roscar: 7 mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 335610 7      |
| GTIN              | 4045197152664 |
| Clase de artículo | 32H           |

**Descripción****Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **con** acoplamiento a fricción de seguridad.

**Aplicación:**

Para taladros de agujero ciego.

**Nota:**

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

**Descripción técnica**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Ø de mango de macho para roscar | 7 mm    |
| Vástago cuadrado                | 5,5 mm  |
| Intervalo macho para roscar     | M3 – 12 |
| Ø exterior D                    | 32 mm   |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Ø del mango d          | 19 mm                    |
| Longitud de conexión L | 21,5 mm                  |
| Voladizo H             | 25 mm                    |
| Tipo de producto       | Inserto de cambio rápido |