



Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M3 – 12, Ø de mango de macho para roscar: 7 mm



Datos de pedido

Número de pedido	335420 7
GTIN	4045197152480
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	7 mm
Vástago cuadrado	5,5 mm
Intervalo macho para roscar	M3 – 12
Ø exterior D	30 mm

Ø del mango d	19 mm
Longitud de conexión L	21,5 mm
Voladizo H	7 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido