

Garant

Portaherramientas eco forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 25 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319101 25 |
| GTIN | 4045197528605 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Anchura del mango b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| h_6 | 30 mm |
| h_1 | 16 mm |
| h_5 | 25 mm |
| Ø del mango d_1 | 25 mm |
| Anchura del mango b_3 | 19 mm |
| l_1 | 55 mm |
| b_2 | 33 mm |
| b_1 | 58 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 25 |
| h_2 | 22 mm |
| Forma | C |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |