

Garant
Portaherramientas eco forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 40 mm


Datos de pedido

Número de pedido	319171 40
GTIN	4045197523815
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Anchura del mango b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Descripción técnica

b_2	42,5 mm
Anchura del mango b_3	20,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h_2	34 mm
h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Ø del mango d_1	40 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI