



Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d₁: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	319160 16
GTIN	4045197373755
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- **Templado por cementación HRC 58 ± 2.**
- **Todas las superficies de trabajo están rectificadas.**
- **Con toberas pulverizadoras esféricas.**

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descripción técnica

b ₁	43 mm
h ₂	17 mm
l ₁	44 mm
Anchura del mango b ₃	13 mm
b ₂	24 mm
h ₅	20 mm
Ø del mango d ₁	16 mm

Hoja de datos

Código de colores mango VDI	VDI 16
h_6	22 mm
h_1	12 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI