

## Garant

### Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M3 – 12, Ø de mango de macho para roscar: 3,5 mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	335645 3,5
GTIN	4045197554000
Clase de artículo	31M

#### Descripción

##### Ejecución:

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

##### Aplicación:

Para prolongaciones Garant n.º 338140 – 8142.

##### Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Ø e: 23 mm

Vástago cuadrado: 2,7 mm

#### Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	3,5 mm
Vástago cuadrado	2,7 mm
Intervalo macho para roscar	M3 – 12
Ø exterior D	32 mm
Ø del mango d	19 mm
Longitud de conexión L	21,5 mm
Voladizo H	70 mm

Ø e	23 mm
Tipo de producto	Accesorios para mandriles de tallar roscas