



MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, Tipo: 0,2-3



Datos de pedido

Número de pedido	308382 0,2-3
GTIN	4045197556851
Clase de artículo	31H

Descripción

Ejecución:

- Para giro a la derecha y a la izquierda.
- Concentricidad < 0,01 mm.
- Par máximo transferible de 7 Nm.
- Número de revoluciones admisible: 60 000 rpm.
- Par de apriete admisible 2 Nm.

Suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880.

Norma asiento: DIN 69893

Norma asiento: ISO 12164-1

Forma: E

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Ø de gama de sujeción D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø exterior D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Llave de apriete de recambio: 627425_2

Descripción técnica

Ø de gama de sujeción D ₁	0,2 - 3,4 mm
Llave de apriete de recambio	627425_2

Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	19 mm
Adaptador	HSK-E 25 A = 37
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	E
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC

Accesorios

Destornillador hexagonal con mango transversal Hexágono 2 mm	627425 2
---	----------