



Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319100 20
GTIN	4045197191045
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Anchura del mango b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Descripción técnica

h ₂	22 mm
Anchura del mango b ₃	13 mm

h_1	16 mm
h_5	25 mm
b_2	27 mm
Ø del mango d_1	20 mm
l_1	55 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
------------------------------------------------	-----------