



Portaherramientas forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 30 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319110 30
GTIN	4045197223975
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Anchura del mango b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
l ₁	70 mm

b ₁	70 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm
h ₂	29 mm
Anchura del mango b ₃	17 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------