

**Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 50 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319170 50
GTIN	4045197373847
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Anchura del mango b₃: 30 mm

h₅: 50 mm

Descripción técnica

h ₁	32 mm
h ₆	60 mm

h_2	41 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
b_2	50 mm
Anchura del mango b_3	30 mm
Ø del mango d_1	50 mm
h_5	50 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI