



Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 50, Perforación d₂ (H6): 40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319255 40
GTIN	4045197373885
Clase de artículo	32V

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 50

Ø exterior d₃: 65 mm

l_{1 -0,2}: 90 mm

l₂: 73 mm

Descripción técnica

l ₂	73 mm
l _{1 -0,2}	90 mm
Ø exterior d ₃	65 mm
Perforación d ₂ (H6)	40 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50

Tipo de producto

Portaherramientas VDI