

**Casquillo reductor, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319426 25/12
GTIN	4045197586605
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

Aplicación:

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	25 mm
Ø d ₄	29 mm
Ø de sujeción d ₂	12 mm
l ₂	4 mm
Ejecución	Fig. 1
l ₁	50 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor

