



## Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 50, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 25 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319405 25
GTIN	4045197374080
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 50

l<sub>6</sub>: 90 mm

l<sub>7</sub>: 76 mm

### Descripción técnica

Perforación d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
d <sub>8</sub>	98 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm

Código de colores mango VDI	VDI 50
Tipo de producto	Portaherramientas VDI