

**Casquillo reductor, Ø de mango d1 / Ø de sujeción d2: 25/14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319426 25/14
GTIN	4045197586612
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275 – 319405).

Buena refrigeración interior no ranurada. La herramienta se fija y se sujeta con 2 tornillos de apriete.

**Aplicación:**

Para la reducción del Ø para herramientas con mango cilíndrico.

**Descripción técnica**

Ejecución	Fig. 2
Ø d <sub>4</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	50 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	25 mm
Ø de sujeción d <sub>2</sub>	14 mm
l <sub>2</sub>	4 mm
Tipo de producto	Casquillo reductor

