



Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 40, Perforación d₂ (H6): 25 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319250 25
GTIN	4045197191175
Clase de artículo	32V

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 40

Ø exterior d₃: 45 mm

l_{1 -0,2}: 75 mm

l₂: 59 mm

Descripción técnica

Ø exterior d ₃	45 mm
l _{1 -0,2}	75 mm
l ₂	59 mm
Perforación d ₂ (H6)	25 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40

Tipo de producto

Portaherramientas VDI