



## Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 40, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 16 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319400 16
GTIN	4045197191366
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 40

l<sub>6</sub>: 75 mm

l<sub>7</sub>: 61 mm

### Descripción técnica

Perforación d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
l <sub>6</sub>	75 mm
d <sub>8</sub>	55 mm
l <sub>7</sub>	61 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm

Código de colores mango VDI

VDI 40

Tipo de producto

Portaherramientas VDI